

N7

Ít độc hại, dung dịch
tẩy rửa
pH trung tính



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

InSpec N7 được thiết kế để làm sạch các bề mặt cứng bằng cách phun, lau chùi và lau sàn. Giữ xịt khoảng 15cm đến 20 cm từ khu vực cần làm sạch. Loại 5L, đổ vào một thùng chứa thích hợp để lau. Dùng lau sàn: pha 100ml đậm đặc vào 2,5L nước để lau. Áp dụng cho bề mặt để đảm bảo đạt hiệu quả cao.

DỮ LIỆU KỸ THUẬT:

N7 (RTU) là chất tẩy trung tính 4%, pH7. Chất tẩy trung tính có chất hoạt động bề mặt và chất cô lập được thiết kế để hỗ trợ loại bỏ cặn quá trình và vết bẩn nhẹ trong môi trường phòng sạch.

LƯU TRỮ:

Lưu trữ thẳng đứng trong các thùng chứa kín ban đầu, tránh ánh sáng mặt trời và nhiệt độ cao. Hướng dẫn đầy đủ về việc xử lý và thải bỏ sản phẩm này có sẵn trong Bảng dữ liệu an toàn vật liệu (MSDS).

SỬ DỤNG AN TOÀN:

Luôn mang gang tay, kính bảo hộ hoặc mặt nạ bảo vệ. Luôn đọc nhãn dán và MSDS trước khi sử dụng.

VẬT LIỆU TƯƠNG THÍCH:

Ứng dụng các giải pháp, khi sử dụng đúng theo chỉ dẫn sẽ không gây ảnh hưởng đến các vật liệu thường gặp trong phòng sạch. Xem thông tin tương ứng trong tệp kỹ thuật..

LỢI ÍCH:

- Được thiết kế để làm sạch sàn, tường, trần và các bề mặt cứng khác.
- Lý tưởng cho các bề mặt giới hạn có vết bẩn, gần nơi sản xuất sản phẩm.
- Rất ít bọt, ít cặn, chất tẩy rửa với hồ sơ mức chất độc cực thấp.
- Phù hợp để làm sạch thủ công và hiệu quả với cả dạng pha sẵn và dạng đậm đặc.
- Nồng độ thấp.
- Thời hạn sử dụng được phê chuẩn là 3 tháng.
- Tất cả các dạng sản xuất đều dùng nước WFI.
- Nhiều mẫu mã sử dụng cho phòng sạch.
- Sản phẩm tiêu chuẩn GMP.

THÔNG TIN KỸ THUẬT NGƯỜI DÙNG:

InSpec N7 vô trùng có sẵn dạng pha loãng có thể dùng ngay và dạng đậm đặc.

InSpec N7 được sản xuất theo tiêu chuẩn GMP trong phòng sạch ISO 6. Sản phẩm được thực hiện và giới hạn trong môi trường ISO lớp 5.

Các dạng có thể sử dụng ngay được pha loãng với nước WFI.

Dung dịch được lọc qua bộ lọc 0,2 micron và gamma được chiếu xạ theo quy trình được xác nhận (ở mức 25-45kGy) để đưa ra mức đảm bảo vô trùng SAL là 10⁻⁶.

InSpec N7 được cung cấp Giấy chứng nhận về sự phù hợp, phân tích, chiếu xạ và vô trùng.

Đối với chai nắp vặn sử dụng hết toàn bộ sau khi mở.

Sản phẩm InSpec™ N7

Sản phẩm	Quy cách đóng gói	Kích cỡ vỏ	Mã sản phẩm
N7 1L Manual Detergent	Bình xịt 1L	6 x 1L	N7WFI1CC-1LS
N7 5L Manual Detergent	Bình nắp vặn 5L	2 x 5L	N7WFI1-5LS
N7 Concentrate	Bình nắp vặn 100ml	50 x 100ml	N7WFI1-100MLS
N7 Session Wipes	15 miếng	25 x 15pc	N7WFI15-15S
N7 Wipes	50 miếng	16 x 50pc	N7WFI15-50S

Nhà phân phối chính thức tại Việt Nam

Decon Solutions Co., LTD

Số 62 Đường 64, Khu Phố 1, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP. HCM
 H: 09 0890 1955 F: +84 28 6287 3181 E: info@deconsolutions.com.vn
 T: +84 28 6287 3180 - 38 143 585 W: www.deconsolutions.com.vn



N7

Low Toxicology, PH Neutral Detergent Solution



USE INSTRUCTIONS:

InSpec N7 is designed for cleaning hard surfaces by spraying, wiping and mopping. Hold spray approximately 15cm to 20cm from the surface area. 5L versions, pour into an appropriate container for mopping. 100ml concentrate added to 2.5L of water is required for mopping. Apply to surface to ensure complete coverage.

TECHNICAL DATA:

N7 Ready to Use (RTU) is a 4% neutral detergent, pH7. The neutral detergent has surfactant and sequestering agents designed to assist the removal of process residue and light soiling in a cleanroom environment.

STORAGE:

Store upright in original closed containers, away from sunlight and extremes of temperature. Full guidance on the handling and disposal of this product is available in the Material Safety Data Sheet (MSDS).

SAFE HANDLING:

Always wear gloves and goggles or face protection. Always read the label and MSDS before use.

MATERIAL COMPATIBILITY:

Application of solutions, when used as directed, will not affect materials normally encountered. Compatibility information in the Technical File.

BENEFITS:

- Designed for cleaning floors, walls, ceiling and other hard surfaces for the removal of process derived residue and light soiling.
- Ideal for critical surfaces with soiling near to product manufacturing.
- Very low foaming, low residue detergent with an excellent low toxicology profile.
- Suitable for manual cleaning and available in convenient ready to use and concentrate formats.
- Low concentration.
- 3 months validated 'in-use' shelf life
- All formats manufactured with WFI quality water.
- Multiple bags for cleanroom Transfer.
- Manufactured to GMP.

TECHNICAL USER INFORMATION:

InSpec N7 is available in sterile RTU pre-diluted formats and as a concentrate.

InSpec N7 is manufactured to GMP in an ISO 6 cleanroom. The product is filled and capped in an ISO class 5 environment.

RTU solutions are diluted with WFI quality water.

The solution is filtered through a 0.2 micron filter and gamma irradiated to a validated process to give a sterility assurance level SAL of 10⁻⁶.

InSpec N7 is supplied with Certificates of Conformity, Analysis, Irradiation and Sterility.

For screw cap bottles use the entire contents after opening.

InSpec™ N7 Product

Product	Pack Size	Case Size	Product Code
N7 1L Manual Detergent	1L trigger spray	6 x 1L	N7WF11CC-1LS
N7 5L Manual Detergent	5L screw cap	2 x 5L	N7WF11-5LS
N7 Concentrate	100ml Screw cap	50 x 100ml	N7WF11-100MLS
N7 Session Wipes	15 piece	25 x 15pc	N7WFIPCH15S
N7 Wipes	50 piece	16 x 50pc	N7WFIPCH50S

Vietnam Official Distributor:

Decon Solutions Co., LTD

No 62 Road 64, Thanh My Loi Ward, District 2, HCM City, Vietnam
H: 09 0890 1955 **F:** +84 28 6287 3181 **E:** info@deconsolutions.com.vn
T: +84 28 6287 3180 - 38 143 585 **W:** www.deconsolutions.com.vn

